

TMC・TDC・TIC・TJC

CREAM

6g

20g

30g

50g



TMC-6

TDC-20

TIC-30

TIC-50

TJC-30

TIC・TJC

- 半回転だけでCAPが開閉でき開け閉めが簡単です。
- 本体はインサート成形により、インナー部とアウター部分の色を変えることができ、多彩なカラーコントラストの表現が可能です。



TIC

TJC

TMC・TDC

- TMCはキャップと嵌合しても厚さが17.2mm*、TDCは21.8mm*なので、日本の薄型配送に対応が可能です。
※規格値(加飾前/一般色)



TIC-50CAP
(IN:PP OUT:AS)

TFC-CAP
(PP)

TFC中蓋
(PE)

TRC中蓋
(PE)

| 品名 PRODUCT NAME | 内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY | ボトルサイズ[mm] | | | 成形方法 FORMING METHOD | 材質 MATERIAL | 適合するキャップ・付属品 | |
|--------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | H | W1 | W2 | | | キャップ CAP | 中蓋 INSIDE LID |
| TMC-6 | 9.5 | 14.6 | 43 φ | / | インジェクション | PP | TMC-6CAP (PP) | / |
| TDC-20 | 26.1 | 19.7 | 53.5 φ | 47.4 φ | | | * TDC-20CAP (PP) | / |
| TIC-30 | 46.6 | 33 | 65 φ | / | インジェクション (インサート成形) | PET (インナー) PET (アウター) | TIC-50CAP | TFC-50中蓋 |
| TIC-50 | 66.8 | 44.1 | 65 φ | / | | | TFC-50CAP | |
| TJC-30 | 42.3 | 43.5 | 56.5 φ | 60 φ | | | TJC-30CAP (PP) | TRC-30中蓋 |

- 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
- 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
- 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ 表中の内容量は中蓋がない状態での容量です。

※ バックレス仕様です。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TFC

CREAM

5g
10g
30g
50g
60g
100g



TFC-5

TFC-10

TFC-30


TFC-50

TFC-60

TFC-100

TFC-30・50・60・100

■ 半回転だけでCAPが開閉でき開け閉めが簡単です。



■ 本体はインサート成形により、インナー部とアウター部の色を変えることができ、多彩なカラーコントラストの表現が可能です。



TFC-CAP
(PP)



TFC中蓋
(PE)

| 品名 PRODUCT NAME | 内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY | ボトルサイズ[mm] | | 成形方法 FORMING METHOD | 材質 MATERIAL | 適合するキャップ・付属品 | |
|--------------------|-------------------------------|------------|--------|------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| | | H | W1 | | | キャップ CAP | 中蓋 INSIDE LID |
| TFC-5 | 6.5 | 20.3 | 31.5 φ | インジェクション | PP | TFC-5CAP | / |
| TFC-10 | 12 | 25.3 | 36.7 φ | | | TFC-10CAP | |
| TFC-30 | 41.5 | 37.1 | 53 φ | | | TFC-30CAP | |
| TFC-50 | 65.2 | 41.8 | 59.6 φ | インジェクション (インサート成形) | PP(インナー) PP(アウター) | TFC-50CAP | TFC-50中蓋 |
| TFC-60 | 77.1 | 43.6 | 62.5 φ | | | TFC-60CAP | TFC-60中蓋 |
| TFC-100 | 120.2 | 51 | 72 φ | | | TFC-100CAP | TFC-100中蓋 |

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
 ■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ 表中の内容量は中蓋がない状態での容量です。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
 TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TBF

LOTION・ATOMIZER


100mL

150mL



TBF-100

TBF-150



TBF

■ キャップ仕様でも、吐出しやすいようにスクイズできる薄肉のインプロPET ボトルです。

従来の肉厚(24g/30g)でも成形可能ですので、用途によってお選びいただけます。(スクイズ不可)



TOVワンタッチ
(PP 穴径4.5φ)



TBW-34.4φ
(IN:PP OUT:AS)



TB-34.4φ



Z-1000-C001

| 品名(重量) | 内容量[mL] 満量O.F. | ボトルサイズ[mm] | | 成形方法 | 材質 | 適合するキャップ・付属品 | | |
|-----------------------|-------------------|------------|-----|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | H | W1 | | | キャップ | 中栓 | ディスペンサー |
| PRODUCT NAME (WEIGHT) | CAPACITY | H | W1 | FORMING METHOD | MATERIAL | CAP | STOPPER | DISPENSER |
| TBF-100 (15.5g) | 120 | 104.5 | 43φ | インジェクション ストレッチブロー | PET | TOVワンタッチ TB-34.4φ TBW-34.4φ | TB-24-3φ TB-24-5φ TB-24-8φ | Z-1000-C001 Z-1000-24-R41 Z-305-101 |
| TBF-150 (21.5g) | 174 | 129.5 | 46φ | | | | | |
| TBF-100 (24g) | 114 | 104.5 | 43φ | | | | | |
| TBF-150 (30g) | 167 | 129.5 | 46φ | | | | | |

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ キャップ・付属品の詳細について記載のないものは、グラセルタイランドスタンダードカタログ2014をご覧ください。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TBR

LOTION · ATOMIZER · SPUIT

30mL
50mL
100mL
120mL
150mL
200mL



TBR-30

TBR-50

TBR-100

TBR-120

TBR-150

TBR-200



G-100SP

ゴム:SI ホールCAP:PP
スポイト管:ソーダガラス
※ゴムは、黒色がスタンダードです。



TB-34.4 φ



TBW-34.4 φ
(IN:PP OUT:AS)



Z-100-101



Z-200-C093F



Z-1000-C001

| 品名 PRODUCT NAME | 内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY | ボトルサイズ[mm] | | | 成形方法 FORMING METHOD | 材質 MATERIAL | 適合するキャップ・付属品 | | |
|--------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | | H | W1 | W2 | | | キャップ CAP | 中栓 STOPPER | ディスペンサー DISPENSER |
| TBR-30 | 37.3 | 70.7 | 26.6 φ | 33.6 φ | インジェクション ストレッチブロー | PET | TB-21.8 φ | TBS-18-3 φ TBS-18-5 φ | Y-18 Z-100-101 Z-100-113 |
| TBR-50 | 59 | 87.5 | 31 φ | 38 φ | | | TB-24.5 φ | TB-20-3 φ TB-20-5 φ TB-20-7 φ | Y-20 Z-200-C093F Z-205-C105F (PP) |
| TBR-100 | 114 | 119.5 | 34.8 φ | 43.8 φ | | | TB-34.4 φ TBW-34.4 φ | TB-24-3 φ TB-24-5 φ TB-24-8 φ | Z-1000-C001 Z-1000-24-R41 Z-305-101 |
| TBR-120 | 136 | 129 | 36 φ | 45.5 φ | | | | | |
| TBR-150 | 168 | 142 | 38 φ | 48.1 φ | | | | | |
| TBR-200 | 220 | 154 | 41.3 φ | 52.3 φ | | | | | |

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ キャップ・付属品の詳細について記載のないものは、グラセルトイランドスタンダードカタログ2014をご覧ください。

グラセルトイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

IBRT・IBLT・LR

LOTION・ATOMIZER

100mL
120mL
150mL



IBRT-100L

IBRT-100A

IBRT-120L

IBRT-120A

IBLT-120L

IBLT-120A

LR-150



Z-200-C104F ※バックサクシオン仕様です (PP 吐出量0.2cc)



Z-205-C105F (PP 噴霧量0.2cc)



IBR-120CAP (PP)



LRワンタッチ (PP 穴径4φ)



IB-100-3φ IB-100-5φ IB-100-7.5φ (PE)

| 品名 | 内容量[mL] 満量O.F. | ボトルサイズ[mm] | | | 成形方法 | 材質 | 適合するキャップ・付属品 | | |
|--------------|-------------------|------------|-------|-------|----------------------|----------|--------------|---------------------------------------|--|
| | | H | W1 | W2 | | | キャップ | 中栓 | ディスペンサー |
| PRODUCT NAME | CAPACITY | H | W1 | W2 | FORMING METHOD | MATERIAL | CAP | STOPPER | DISPENSER |
| IBRT-100L | 112 | 130.1 | 39φ | / | インジェクション ストレッチブロー | PET | IBR-120CAP | IB-100-3φ IB-100-5φ IB-100-7.5φ | Y-20 Z-200-C104F Z-200-C093F Z-205-C105F Z-005-C144F |
| IBRT-120L | 133 | 141.6 | 40φ | / | | | | | |
| IBLT-120L | 133.5 | 146 | 40.4φ | 43.3φ | | | | | |
| IBRT-100A | 112 | 126 | 39φ | / | | | | | |
| IBRT-120A | 133 | 137.5 | 40φ | / | | | | | |
| IBLT-120A | 133 | 141.9 | 40.4φ | 43.3φ | | | | | |
| LR-150 | 170 | 157.9 | 42.5φ | 45.6φ | | | | | |

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。 ■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。
 ■ キャップ・付属品の詳細について記載のないものは、グラセルタイランドスタンダードカタログ2014をご覧ください。

🇯🇵 グラセル(ジャパン)製品

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
 TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TBOS・TBOL・TBH

LOTION・ATOMIZER

250_{mL}


500_{mL}



TBOS-250

TBOL-250

TBH-500



TBH

■ キャップ仕様でも、吐出しやすいようにスクイズできる薄肉のインプロPETボトルです。



TOVワンタッチ
(PP 穴径4.5φ)



YKC-100QH
(PP 吐出量1.3cc)



Z-1000-C001

| 品名 PRODUCT NAME | 内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY | ボトルサイズ[mm] | | 成形方法 FORMING METHOD | 材質 MATERIAL | 適合するキャップ・付属品 | | |
|--------------------|-------------------------------|------------|-------|------------------------|----------------|--------------|---------------|---|
| | | H | W1 | | | キャップ CAP | 中栓 STOPPER | ディスペンサー DISPENSER |
| TBOS-250 | 261 | 127.6 | 58.7φ | インジェクション ストレッチブロー | PET | TOVワンタッチ | YKC-100QH | Z-1000-C001 Z-1000-24-R41 Z-305-101 |
| TBOL-250 | 276 | 154.8 | 54φ | | | | | |
| TBH-500 | 531 | 207.1 | 63φ | | | | | |

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ キャップ・付属品の詳細について記載のないものは、グラセルタイランドスタンダードカタログ2014をご覧ください。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TJF · TOV · TPOR · TFU

LIQUID FOUNDATION · LOTION · ATOMIZER

90mL

200mL

250mL



TJF-90


TOV-200

TPOR-200

TFU-250



TJF-90 中栓
(PE 穴径2.5φ)



TJF-90CAP
(PP)



TOVワンタッチ
(PP 穴径4.5φ)

| 品名 | 内容量 [mL] 満量 O.F. | ボトルサイズ [mm] | | | | 成形方法 | 材質 (外層+中間層+内層) | 適合するキャップ・付属品 | | |
|--------------|---------------------|-------------|-------|------|------|----------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | H | W1 | W2 | L | | | キャップ | 中栓 | ディスペンサー |
| PRODUCT NAME | CAPACITY | H | W1 | W2 | L | FORMING METHOD | MATERIAL | CAP | STOPPER | DISPENSER |
| TJF-90 | 105 | 122.1 | 47.1 | | 29.3 | ダイレクト ブロー | PE+EV+PE | TJF-90CAP | * TJF-90 中栓 | |
| TOV-200 | 218 | 147.5 | 50 | | 46 | | | | | |
| TPOR-200 | 221 | 167.6 | 45.4φ | | | | PE | TOV ワンタッチ | | Z-1000-24-R41 |
| TFU-250 | 287 | 109.3 | 76.1 | 90.6 | 57.8 | | | | | |

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ※ TJF-90 中栓は、内容物の吹き出し防止タイプです。
 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。 ■ 付属品によってボトルの高さ、ネジ部等が変更になる場合があります。
 ■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ キャップ・付属品の詳細について記載のないものは、グラセルタイランドスタンダードカタログ2014をご覧ください。

グラセルタイランド株式会社

122 / 23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
 TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
 THAILAND

www.glaselthailand.com

TDS・TDR・TDMJ

ATOMIZER

550mL



TDS-550

TDR-550

TDMJ-550



Z-3000-C062(PP 吐出量 3.0cc)

- 回転ロック仕様です。
- バックサクション仕様です。吐出口に残った内容液をポンプ内に引き込むことで、吐出口での内容液の固化を防ぎます。
- 天面にエンボス付(Z-3000-C068)もあります。



天面

YKC-350XN(PP 吐出量 3.5cc)

- 回転ロック仕様です。
- 天面にエンボス付(YKC-350YN(右写真))もあります。



TDS



TDR



TDMJ

TDS・TDR・TDMJ

- 側面にエンボス付も可能です。

| 品名 | 内容量[mL] 満量O.F. | ボトルサイズ[mm] | | | | 成形方法 | 材質 | 適合するキャップ・付属品 | | |
|--------------|-------------------|------------|-------|----|------|----------------|----------|--------------|---------|--------------------------|
| | | H | W1 | W2 | L | | | キャップ | 中栓 | ディスペンサー |
| PRODUCT NAME | CAPACITY | H | W1 | W2 | L | FORMING METHOD | MATERIAL | CAP | STOPPER | DISPENSER |
| TDS-550 | 620 | 183.3 | 96.5 | 78 | 62 | ダイレクトブロー | PE | / | / | Z-3000-C062 YKC-350XN |
| TDR-550 | 620 | 183.3 | 87 | 82 | 64.1 | | | | | |
| TDMJ-550 | 630 | 162.9 | 108.3 | / | 60.9 | | | | | |

- 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
- 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
- 付属品によってボトルの高さ、ネジ部等が変更になる場合があります。 ■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com


GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TBIS・TS

LOTION・ATOMIZER・SPUIT

3mL
5mL
10mL
15mL



TBIS-15

TS-3

TS-5

TS-10

TS-15



G-100SP

ゴム：SI ホールCAP：PP
スポイト管：ソーダガラス
※ゴムは、黒色がスタンダードです。



TB-21.8 φ



Z-100-113



TS CAP
(PP)



TS 中栓
(PE)

| 品名 PRODUCT NAME | 内容量 [mL] 満量 O.F. CAPACITY | ボトルサイズ [mm] | | 成形方法 FORMING METHOD | 材質 MATERIAL | 適合するキャップ・付属品 | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|--------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | H | W1 | | | キャップ CAP | 中栓 STOPPER | ディスペンサー DISPENSER |
| TBIS-15 | 21 | 66.7 | 24.5 φ | インジェクション ストレッチブロー | PET | TB-21.8 φ G-100SP | TBS-18-3 φ TBS-18-5 φ | Y-18 Z-100-101 Z-100-113 |
| TS-3 | 3.7 | 35 | 15 φ | ダイレクトブロー | PE | TS-5CAP | TS-5 中栓 (穴径 1.5 φ) | / |
| TS-5 | 5.7 | 49.1 | 15.2 φ | | | TS-10CAP | TS-10 中栓 (穴径 2 φ, 5 φ) | |
| TS-10 | 11.5 | 58.3 | 19 φ | | | TS-15CAP | | |
| TS-15 | 17.1 | 59.3 | 23.2 φ | | | | | |

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値 (加飾前/一般色) です。実測値と異なる場合があります。
■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ キャップ・付属品の詳細について記載のないものは、グラセルトイランドスタンダードカタログ2014をご覧ください。

グラセルトイランド株式会社

122 / 23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

KP・TLIP・TDEO

LIP STICK



KP-142



KP-165



KP-166



KP-121



KP-144



KP-157




TLIP-SI



TDEO-F


[各部の名称]



スリム
アップダウンのためのらせん構造が底にあるもの。



レギュラー
アップダウンのためのらせん構造がパイプ内部にあるもの。



スピンドル
心棒を中心としてアップダウンする構造のもの。

| 品名 PRODUCT NAME | サイズ[mm] | | カップ内径 INNER DIAMETER OF CUP | メカニズム MECHANIZM | 充填 FILLING | 適合するキャップ・付属品 | | | | |
|--------------------|---------|--------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | H | W | | | | ベース BASE | リング RING | パイプ PIPE | キャップ CAP | カップ CUP |
| KP-142 | 72.3 | 16.1 φ | 10.85 φ | | | | AL | AL | AL | POM |
| KP-165 | 82 | 14 φ | 10 φ | レギュラー | 差し紅 | AL | AL | AL | AL | POM |
| KP-166 | 80 | 14 φ | 10 φ | | | | | | | |
| KP-121 | 81.3 | 12.8 φ | ※ 9 φ | | 直 | | | | | PP |
| KP-144 | 71.7 | 18.2 φ | 10.85 φ | スリム | 差し紅 | ABS | | | ABS | POM |
| KP-157 | 84.5 | 15.6 φ | 8.65 φ | | | | ABS | AL | | |
| TLIP-SI | 83 | 13.5 φ | 1.02 φ | スピンドル | 直 | | | | | PP |
| TDEO-F | 96 | 35 φ | 24 φ | スリム | 底 | PP | | PP | PP | PET |

■ 現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ■ ボトルサイズ(全パーツセット時)は規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。

※ 紅径の参考サイズ

■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com